


外形寸法



主な仕様

容量	約5ℓ
回転速度	低速／公転 65rpm 自転 139rpm 高速／公転 133rpm 自転 285rpm 自在／公転 12～170rpm 自転 26rpm～364rpm プログラム運転モードを使用することで 最大 4 パターンからなる一連作業を設定可能
デジタルタイマー	単位は 1 秒から 99 時間 59 分 59 秒まで自由に選択できます。
運転操作	運転スイッチ 停止スイッチ 液晶表示タッチパネル
駆動モータ	ギヤモーター AC200V 200W 1/20 出力軸許容トルク 13.5Nm
電源	AC100/110V 電源設備容量 2kVA
重量	約 70kg
付属品	パドル平型 1 ステンレスボウル 1
備考	安全カバー内側に LED 照明付


製品構成

本体（電源ケーブル 2m）／ボウル（練り鉢）／
パドルまたはフック／取扱説明書

正しくお使いください

- 設置アースを必ず実施してください。
- 運転時回転部には手や顔などを近づけないでください。
- 予告無く仕様及び外観を変更する事があります。
- 分解しないでください。

オプション（別売・関連商品）



当社JCSSL校正部門は
国際MRA対応の現地
校正を行うJCSSL認定
事業者で、JCSSL193は
認定番号です。

ISO 9001 認定番号 CI/4054

認定範囲
各種試験機・機械器具の設計製
造、依頼校正並びに点検及び計
量機器・理化学機器の販売

YouTube

ホバート型ミキサー Absolute Mix 5L
■動画で簡単解説中■



大阪の元気!ものづくり企業

新型 ホバート型 ミキサー 5L

モルタルミキサー
ソイルミキサー

製品番号
KC-8
KS-54

Absolute Mix



株式会社 関西機器製作所

ホバート型 ミキサー 5L

Absolute Mix

製品番号
KC-8
KS-54

KC-8 モルタルミキサー KS-54 ソイルミキサー


1 デジタルタッチパネルの搭載

- ① 公転速度の設定
実績値の表示



パドル公転速度設定画面

- ② 運転時間の設定
実績値の表示



試験実績のモニタリング画面

- ③ 電流値の実績を表示して
運転の負荷をモニタリング



パターン設定画面

- ④ パターン運転の設定
最大4パターンの運転方
法を設定して、1~4を連
続する事ができます。



2 LED照明を設置



照明にLEDを搭載している為、試料に熱影響を与えません。

3 パドル&ボウル




平型



フック型

パドルはワンタッチで容易に取付可能。
※パドルの外郭は練り鉢の内側と平行しており、その間隔は3±1mmです。


ボウルの固定は、スライドベアリングの使用により押し込みだけでラク固定できます。



4 インターロック付き安全カバー



安全カバーが開いた状態では、ミキサーが動作しない装置となっています。



Option機能

- Option 1 ボイス機能を増設して、試験終わりをお知らせ



- Option 2 自動逆転機能！



- Option 3 運転時の電流値や回転数のデータをPCに取り込むことができます。

