



チャップマンフラスコ保護セット

製品番号 KC-102-1

チャップマンフラスコ保護セット（ロートのみ）

製品番号 KC-102-2

チャップマンフラスコ保護セット（転倒防止のみ）

製品番号 KC-102

チャップマンフラスコ保護セット（ロート・転倒防止セット）




製品番号 KC-102-1
チャップマンフラスコ保護セット
（ロートのみ）

製品番号 KC-102-2
チャップマンフラスコ保護セット
（転倒防止のみ）

製品番号 KC-102
チャップマンフラスコ保護セット
（ロート・転倒防止セット）


ロートの変更

従来品ではロートをフラスコに差し込んで骨材を入れていましたが、本器具では新たにフラスコの口に取り付けられるロートに変更しました。
フラスコの内側にはロートはつかず、外側のみを押える形状に変更しました。



フラスコ脚の追加

チャップマンフラスコが転倒しにくいようにフラスコ底部に樹脂製の脚を取り付けました。
図の様に脚が大きく外へ張り出しており、また6本脚仕様とすることで下部の安定性が増し、転倒の危険を軽減することが出来ました。
また、ロートは軟らかい樹脂製であり、その外径はフラスコの最も太い箇所より広いため、フラスコが転倒してもロートがクッションとなり、ガラス製のフラスコが割れる危険性がなくなりました。



チャップマンフラスコ保護セット
★動画で簡単解説中★



※実際の製品の色味に若干の誤差が生じる場合がございますが、仕様には問題はありません。
予めご了承ください。

細骨材（構造用軽量細骨材含む）の表面水率の試験器具です。

ロートの変更、フラスコ脚を追加することで、**フラスコが転倒してもロートがクッションとなり、ガラス製のフラスコが割れる危険性がなくなりました。**

関連商品：KC-103 容器 チャップマンフラスコ 500mL、KC-104 ロート（チャップマンフラスコ用）
KC-52 はかり ひょう量 2000 g 最小 0.1 g

関連規格：JIS A 1111 細骨材の表面水率試験方法

こちらもおすすめ！

製品番号 KC-104-B サイズ：大
チャップマンフラスコ専用ステンレスケース

チャップマンフラスコ専用の軽くて丈夫な
ステンレス製の工具ケースです。
ハカリ・ロート等も収容可能です。

外寸(mm) 間口×奥行×高さ：570×270×255



※2本収納例です



大阪の元気!ものづくり企業



株式会社関西機器製作所

〒538-0044 大阪市鶴見区今津南 2-4-26
TEL: 06-6961-7637 / FAX: 06-6961-8062

<http://kansaikiki-s.co.jp/>

